

HOLEX**Oprawki, BT 50, Ø D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302870 20
GTIN	4045197554611
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym**
- **chronione powłoką antykorozyjną**
- **pyło- i wodoszczelne**
- **bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni**
- **szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **siła mocująca do 1000 Nm.**

Objaśnienie:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.

Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość

Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.

Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400.Sworzeń dociągający nr 308760 – 308795.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

Opis techniczny

odpowiedni klucz hakowy nr 628400	52 / 55
Ø mocowania D ₁	20 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	52 mm
adapter	BT 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309566 16
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309566 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309566 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309566 10
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 52/55 mm	628400 52/55
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin.
Ø mocowania d 8 mm

309566 8

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50