

HOLEX**Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308795 50
GTIN	4045197532794
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

L ₁	45 mm
gwint M	M24
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
do stożka niesamohamownego	50
Długość całkowita L	85 mm
Ø główki D ₁	23 mm

Ø kołnierza D	38 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308825 50

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50