

**HOLEX****Oprawki, BT 50, Ø D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302870 32
GTIN	4045197549099
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- **niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym**
- **chronione powłoką antykorozyjną**
- **pyło- i wodoszczelne**
- **bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni**
- **szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **siła mocująca do 1000 Nm.**

**Objaśnienie:**

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.

Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość

Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego. Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz hakowy nr 628400.Sworzeń dociągający nr 308760 – 308795.

Tulejka zaciskowa nr 309566 – 309570.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 66 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 68 / 75

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	66 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75
wymiar A długości wysięgu	105 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
adapter	BT 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

## Akcesoria

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309570 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309570 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309570 25
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309570 8
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 68/75 mm	628400 68/75
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309570 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 18 mm	309570 18
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309570 16

Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin.  
Ø mocowania d 20 mm

---

309570 20