

**Zestaw papierowych taśm zabezpieczających, szer.×dł. (mm×m): 50X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Klasa artykułu	08M

**Opis****Wykonanie:**

**tesakrepp® 4329** to **lekką krepowaną**, cienką i **elastyczną taśmą papierową**, odporna na szlifowanie na mokro i dobrze **przylegająca na lakierze i wypełniaczu**. Ponadto nadaje się do **oklejania i sprawdza się przy lakierowaniu**; odporność na temperaturę do 70°C.

**wskazówka:**

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

**Opis techniczny**

szerokość	50 mm
oznaczenie producenta	tesakrepp® 4329
Grubość	0,13 mm
kolor	żółtawy
długość	50 m
Rozciągliwość	10 %

Z warstwą oddzielającą	nie
Liczba taśm samoprzylepnych	6
Wytrzymałość na rozciąganie	0,33 N/mm
Środek klejący	kauczuk naturalny
odporne na temperaturę do	70 °C
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
cechy szczególne	opisywalna powierzchnia
cechy szczególne	możliwość odzyskania masy papierowej
cechy szczególne	możliwość odrywania ręką
materiał podłoża	Papier
Siła klejenia na stali	0,28 N/mm
zastosowanie	Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna