

HOLEX**Specjalne sworznie dociągające S20×2, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308800 40
GTIN	4045197151094
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

wskazówka:

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
L ₁	25 mm
gwint M	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	53 mm
gwint M ₁	S20×2
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

