



Oprawki do tulejek zaciskowych, kształt ADB, BT 40 A = 70, zakres mocowania: 2-16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302880 2-16
GTIN	
Klasa artykułu	36E

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

Łożyskowana nakrętka złączkowa dla zwiększenia siły zacisku i zmniejszenia bicia.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych wg **ISO 10897**.

w dostawie::

Z nakrętką mocującą OZ.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760 – 308806, i klucze do mocowania AB nr 308820– 308835; tulejki zaciskowe OZ nr 309540 – 309565, klucz hakowy nr 628400.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Nakrętki mocujące zamienne nr 309670: 2 - 16

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 40/42

Opis techniczny

odpowiedni klucz hakowy nr 628400	40/42
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670	2 - 16
wymiar A długości wysięgu	70 mm
zakres mocowania	2 - 16 mm

Ø zewn. D	43 mm
adapter	BT 40 A = 70
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 6 mm	309540 6
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 9 mm	309540 9
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 8 mm	309540 8
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 40/42 mm	628400 40/42
	308620 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 16 mm

309540 16

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 14 mm

309540 14

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 12 mm

309540 12

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 10 mm

309540 10

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 5 mm

309540 5

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 11 mm

309540 11

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

308600 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d
4 mm

309540 4

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d
13 mm

309540 13

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308640 40

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d
15 mm

309540 15

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308610 40

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d
7 mm

309540 7

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 40 SK

308830 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

308803 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40