



Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione, do stożka niesamohamownego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308802 40
GTIN	4045197644602
Klasa artykułu	32Z

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

Długość całkowita L	57,15 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
L ₁	32 mm
Ø główki D ₁	15 mm
gwint M	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40

Ø kołnierza D	23 mm
do stożka niesamohamownego	40
rozwartość klucza	19 mm
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków
niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków
niesamohamownych o wielkości 40

308825 40