



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, BT 40 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302900 27
GTIN	4250122613985
Klasa artykułu	36E

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

\varnothing zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27

Ø trzpienia d ₁	27 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø zewn. D	48 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 27 mm	309870 27
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27