



## Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, BT 40 krótkie, $\varnothing$ trzpienia d1: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302900 32
GTIN	4250122614005
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.  
Wszystkie trzpienie czernione.

#### Zastosowanie:

**Z wpustem pasowanym** do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

**Z pierścieniem zabierakowym** do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

#### w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

#### wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

$\varnothing$  zewn. D: 58 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

### Opis techniczny

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	32 mm
Ø zewn. D	58 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

## Aksesoria

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm	309870 32
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
	308760 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40