

**HOLEX****Sworznie dociągające 60°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308785 50
GTIN	4045197543103
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

**Opis techniczny**

L <sub>1</sub>	45 mm
Ø główki D <sub>1</sub>	23 mm
gwint M	M24
Długość całkowita L	85 mm
Ø kołnierza D	38 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50

maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
do stożka niesamohamownego	50
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Aksesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308825 50