



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, BT 40 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 40 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302900 40 |
| GTIN | 4250122614029 |
| Klasa artykułu | 36E |

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

\varnothing zewn. D: 70 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

| | |
|---|----|
| Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860 | 40 |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 |

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 60 mm |
| Ø trzpienia d ₁ | 40 mm |
| Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 |
| Ø zewn. D | 70 mm |
| adapter | BT 40 krótkie |
| norma | DIN 6358 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 40 mm | 309870 40 |

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308804 40 |
| Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm | 309860 40 |
| Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm | 309840 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |