

3M**Taśma izolacyjna, 19 mm×25 m, kolor: BLACK****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083654 BLACK |
| GTIN | 4054596615373 |
| Klasa artykułu | 08M |

Opis**Wykonanie:**

3M™ Temflex® 165 to **uniwersalna, miękka taśma izolacyjna z PVC**. Trudnopalna. Samogasnąca, dobra odporność na olej i rozpuszczalniki.

Zastosowanie:

Do izolowania, wiązania, mocowania i oznaczania kolorem.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|------------------|
| długość | 25 m |
| Grubość | 0,15 mm |
| oznaczenie producenta | 3M® Temflex® 165 |
| szerokość | 19 mm |
| kolor | czarne |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| temperatura przechowywania | 20 - 23 °C |
| materiał podłoża | Folia PVC |
| zastosowanie | Oznaczenie |
| zastosowanie | Mocowanie |
| zastosowanie | Izolowanie |
| zastosowanie | Wiązanie |
| zastosowanie | Znakowanie |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2 N/mm |
| Siła klejenia na stali | 0,2 N/mm |
| Magazyn – wilgotność powietrza | 50 - 60 % |
| Rozciągliwość | 200 % |
| Z warstwą oddzielającą | nie |
| odporne na temperaturę do | 90 °C |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne |
| Atrybut nazwy produktu | 19 mm×25 m |
| Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |