

HOLEX**Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308790 40
GTIN	4045197377876
Klasa artykułu	32Z

Opis**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: MAS 403

Ø kołnierza D: 23 mm

Ø główki D₁: 15 mm

Długość całkowita L: 60 mm

L₁: 35 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Ø główki D ₁	15 mm
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	60 mm
L ₁	35 mm
Ø kołnierza D	23 mm

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
gwint M	M16
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308825 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308835 40