



## Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 10/16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	341400 10/16
GTIN	4019208189772
Klasa artykułu	39R

### Opis

#### Wykonanie:

wersja przemysłowa  
Ze stożkiem DIN 238

#### Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 40,2 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 89,1 mm

uchwytów ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

### Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
typ	10/16
dł. uchwytu zamkniętego	89,1 mm
zakres mocowania	0 - 10 mm
Ø zewnętrzna	40,2 mm

