



## Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 9 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308920 9
GTIN	4045197151186
Klasa artykułu	32Z

### Opis

#### Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

#### wskazówka:

**zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy**, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 27,5 mm

### Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	9 mm
adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	426 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

