



Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 13/12



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 341400 13/12 |
| GTIN | 4019208018546 |
| Klasa artykułu | 39R |

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 90 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------|
| uchwytów ze stożkiem | B 12 |
| typ | 13/12 |
| dł. uchwytu zamkniętego | 90 mm |
| zakres mocowania | 1 - 13 mm |
| największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego | 12,065 mm |
| Ø zewnętrzna | 42,5 mm |

