



## Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra z SKS, typ: 10/12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Klasa artykułu	39R

### Opis

#### Wykonanie:

**Z zabezpieczeniem siły mocowania (SKS)** do wiertarek udarowych. Do prawych i lewych obrotów.

Ze stożkiem DIN 238

#### Zastosowanie:

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 40,2 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 86,1 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

### Opis techniczny

uchwytów ze stożkiem	B 12
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
typ	10/12
zakres mocowania	0 - 10 mm
dł. uchwytu zamkniętego	86,1 mm
Ø zewnętrzna	40,2 mm

