



## Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV Wersja wykonana z tworzywa sztucznego, typ: 10-1/2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Klasa artykułu	39R

### Opis

#### Wykonanie:

Z zabezpieczeniem najazdowym.

- **uchwyty wiertarskie bezkluczowe z samoczynnym zaciskiem promieniowym; nie jest potrzebny żaden dodatkowy zacisk (przeznaczone zwłaszcza do wiercenia udarowego)**
- **bardzo ergonomiczny, łatwy w obsłudze, 6-kątny pomocnik kluczowy**
- **duża dokładność ruchu obrotowego**
- **wykonanie z otworem przelotowym do gwintów prawych i lewych (gwint M5 lub M6).**

zakres mocowania: 1 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 42,7 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 55 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 60,9 mm

uchwyt: 1/2-20 cal

maksymalna moc wiertarki: 1000 W

### Opis techniczny

typ	10-1/2
zakres mocowania	1 - 10 mm
dł. uchwyty zamkniętego	60,9 mm
maksymalna moc wiertarki	1000 W

Ø zewnętrzna	42,7 mm
uchwyt	1/2-20 cal
długość głowicy wiertarskiej otwartej	55 mm