



Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 16/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341400 16/16
GTIN	4019208191911
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 51 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 107 mm

uchwytów ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

Opis techniczny

uchwytów ze stożkiem	B 16
dł. uchwytu zamkniętego	107 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
zakres mocowania	3 - 16 mm
typ	16/16
Ø zewnętrzna	51 mm

