



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 16/18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowy nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 1 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 56,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 98 mm

uchwytów ze stożkiem: B 18

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 17,78 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S3

Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	98 mm
-------------------------	-------

typ	16/18
zakres mocowania	1 - 16 mm
uchwytów ze stożkiem	B 18
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	17,78 mm
\varnothing zewnętrzna	56,5 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S3