



Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV Wersja wykonana z tworzywa sztucznego, typ: 13-3/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Z zabezpieczeniem najazdowym.

- **uchwyty wiertarskie bezkluczowe z samoczynnym zaciskiem promieniowym; nie jest potrzebny żaden dodatkowy zacisk (przeznaczone zwłaszcza do wiercenia udarowego)**
- **bardzo ergonomiczny, łatwy w obsłudze, 6-kątny pomocnik kluczowy**
- **duża dokładność ruchu obrotowego**
- **wykonanie z otworem przelotowym do gwintów prawych i lewych (gwint M5 lub M6).**

Frezy do wiórów z węgla spiekanego do redukcji zużycia.

zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,7 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 64,5 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 72,4 mm

uchwyt: 3/8-24 cal

maksymalna moc wiertarki: 1000 W

Opis techniczny

dł. uchwyty zamkniętego	72,4 mm
maksymalna moc wiertarki	1000 W
typ	13-3/8

zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Ø zewnętrzna	42,7 mm
uchwyt	3/8-24 cal
długość głowicy wiertarskiej otwartej	64,5 mm