

HOLEX®**Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, typ: 10/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

niehartowana prowadnica klucza.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 0,8 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 33,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 61,4 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S2

Opis techniczny

uchwytów ze stożkiem	B 12
typ	10/12

dł. uchwytu zamkniętego	61,4 mm
zakres mocowania	0,8 - 10 mm
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
\varnothing zewnętrzna	33,5 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2