



## Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV wersja metalowa, Typ: 13-1/2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Klasa artykułu	39R

### Opis

#### Wykonanie:

- **uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)**
  - **bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym**
  - **duża dokładność ruchu obrotowego**
  - **wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).**
- Z zabezpieczeniem najazdowym. **Frezy do wiórów z węglika spiekanego** do redukcji zużycia.

### Opis techniczny

maksymalna moc wiertarki	1100 W
dł. uchwytu zamkniętego	72,4 mm
typ	13-1/2
zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Ø zewnętrzna	42,7 mm
adapter	1/2-20 cal
długość głowicy wiertarskiej otwartej	64,5 mm
blokada promieniowa	tak

Rodzaj produktu

Uchwyty wiertarskie bezkluczowe