



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, Typ: 10/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Klasa artykułu	32W

Opis

Wykonanie:

niehartowana prowadnica klucza.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, **wiertarek udarowych** oraz wiertarek stojakowych.

Opis techniczny

uchwytów ze stożkiem	B 16
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
zakres mocowania	1 - 10 mm
dł. uchwytu zamkniętego	77 mm
typ	10/16

Ø zewnętrzna	42,4 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2
Rodzaj produktu	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym