



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 6/10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwytaki trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 0,5 - 6,5 mm

Ø zewnętrzna: 29,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 52,5 mm

uchwytów ze stożkiem: B 10

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 10,094 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S1

Opis techniczny

typ	6/10
-----	------

największa \varnothing stożka uchwyty wiertarskiego	10,094 mm
uchwytów ze stożkiem	B 10
dł. uchwyty zamkniętego	52,5 mm
zakres mocowania	0,5 - 6,5 mm
\varnothing zewnętrzna	29,5 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S1