



## Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, Typ: 13



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342220 13
GTIN	4045197152930
Klasa artykułu	32W

### Opis

#### Wykonanie:

niehartowana prowadnica klucza.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

#### Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, **wiertarek udarowych** oraz wiertarek stojakowych.

### Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	77 mm
największa $\varnothing$ stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
typ	13
zakres mocowania	1,5 - 13 mm

Ø zewnętrzna	42,4 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2
Rodzaj produktu	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym