



Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341400 6
GTIN	4019208009544
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 6,5 mm

Ø zewnętrzna: 32 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 65,6 mm

uchwytów ze stożkiem: B 10

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 10,094 mm

Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	10,094 mm
uchwytów ze stożkiem	B 10
zakres mocowania	0 - 6,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego	65,6 mm
typ	6
Ø zewnętrzna	32 mm

