



## Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, Typ: 16/16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Klasa artykułu	32W

### Opis

#### Wykonanie:

niehartowana prowadnica klucza.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

#### Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, **wiertarek udarowych** oraz wiertarek stojakowych.

### Opis techniczny

zakres mocowania	3 - 16 mm
dł. uchwytu zamkniętego	86,5 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
największa $\varnothing$ stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
typ	16/16

Ø zewnętrzna	50 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S3
Rodzaj produktu	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym