



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 8
GTIN	4019208066974
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwytaki trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 0,5 - 8 mm

Ø zewnętrzna: 29,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 57,5 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S2

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 8 mm
------------------	------------

typ	8
największa \varnothing stożka uchwyty wiertarskiego	12,065 mm
uchwyty ze stożkiem	B 12
dł. uchwyty zamkniętego	57,5 mm
\varnothing zewnętrzna	29,5 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2