



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, Typ: 16/18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Klasa artykułu	32W

Opis

Wykonanie:

niehartowana prowadnica klucza.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, **wiertarek udarowych** oraz wiertarek stojakowych.

Opis techniczny

zakres mocowania	3 - 16 mm
uchwytów ze stożkiem	B 18
dł. uchwyty zamkniętego	98 mm
typ	16/18
największa \varnothing stożka uchwyty wiertarskiego	17,78 mm

Ø zewnętrzna	50 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S3
Rodzaj produktu	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym