



Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341400 8
GTIN	4019208195025
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 8 mm

Ø zewnętrzna: 35,8 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 73,4 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
dł. uchwytu zamkniętego	73,4 mm
typ	8
uchwytów ze stożkiem	B 12
zakres mocowania	0 - 8 mm
Ø zewnętrzna	35,8 mm

