



## Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 10/12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Klasa artykułu	39R

### Opis

#### Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

#### Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, <B>wiertarek udarowych</B> oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 0,8 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 34,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 60,5 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S2

### Opis techniczny

typ	10/12
-----	-------

dł. uchwytu zamkniętego	60,5 mm
uchwytów ze stożkiem	B 12
największa $\varnothing$ stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
zakres mocowania	0,8 - 10 mm
$\varnothing$ zewnętrzna	34,5 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2