



Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra, typ: 10/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 0 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 40,2 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 86,1 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	86,1 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
typ	10/12
zakres mocowania	0 - 10 mm
uchwytów ze stożkiem	B 12
Ø zewnętrzna	40,2 mm

