

HOLEX®**Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, typ: 10-3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

niehartowana prowadnica klucza.

do wiertarek prawobieżnych. **uchwyt do maszyn prawo- i lewobieżnych** dzięki możliwości zabezpieczenia za pomocą śruby (gwint lewoskrętny).

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 0,8 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 33,3 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 61 mm

uchwyt: 3/8-24 cal

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S2

Opis techniczny

zakres mocowania	0,8 - 10 mm
typ	10-3/8
dł. uchwytu zamkniętego	61 mm

Ø zewnętrzna	33,3 mm
uchwyt	3/8-24 cal
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2