



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 10/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 1 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 42,8 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 77 mm

uchwytów ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S2

Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
---	-----------

zakres mocowania	1 - 10 mm
typ	10/16
dł. uchwytu zamkniętego	77 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
Ø zewnętrzna	42,8 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2