



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, Typ: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 13
GTIN	4019208018096
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, **wiertarek udarowych** oraz wiertarek stojakowych.

Opis techniczny

zakres mocowania	1,5 - 13 mm
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
dł. uchwytu zamkniętego	77 mm
typ	13
uchwytów ze stożkiem	B16

Ø zewnętrzna	42,8 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych	S2
Rodzaj produktu	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym