

**Taśma samoprzylepna z cienkiej krepy, szer.×dł. (mm×m): 19X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

tesakrepp® 4334 ma wyjątkowo cienkie i odporne na rozrywanie podłoże papierowe. Umożliwia łatwe oklejanie oraz stosowanie przez nawet 8 tygodni na zewnątrz, a także nadaje się do zaawansowanych **technik szpachlowania, malowania i lakierowania z ostrymi krawędziami lakieru i farb**. Nadaje się do różnych, wrażliwych powierzchni, jak np. szkło, aluminium, HPVC i drewno.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

długość	50 m
kolor	żółtawy
Grubość	0,09 mm
oznaczenie producenta	tesakrepp® 4334
szerokość	19 mm

Środek klejący	akrylan
Wytrzymałość na rozciąganie	0,3 N/mm
Z warstwą oddzielającą	nie
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
materiał podłoża	Papier
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Rozciągliwość	4 %
odporne na temperaturę do	120 °C
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.
cechy szczególne	opisywalna powierzchnia
cechy szczególne	możliwość odrywania ręką
Siła klejenia na stali	0,19 N/mm
zastosowanie	Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna