



## Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 7 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308960 7
GTIN	4045197151384
Klasa artykułu	32Z

### Opis

#### Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

#### wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

**zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy**, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 34 mm

### Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	7 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

