

HOLEX**Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308960 8
GTIN	4045197151391
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	8 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

