



## Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 50 A = 100, $\varnothing$ trzpienia d1: 40mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303045 40
GTIN	4250122616344
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie trzpienie czernione.

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	40 mm
$\varnothing$ zewn. D	88 mm
$\varnothing$ mocowania D <sub>1</sub>	40 mm
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40