



Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308960 3
GTIN	4045197151346
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	3 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

