


HOLEX®
Tulejki zaciskowe ER, ER 20, nomin. Ø mocowania d: 7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308930 7
GTIN	4045197151261
Klasa artykułu	32Z

Opis
Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10 µm

typ: 428 E

Ø zewn. D: 21 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	7 mm
uchwyt	ER 20
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	428 E
Ø zewn. D	21 mm

Długość całkowita L

31,5 mm