

**HOLEX****Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308960 6
GTIN	4045197151377
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

**wskazówka:**

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.

**zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy**, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	6 mm
adapter	ER 25
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

