

**Garant****CNMG 09T308, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 09T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia