


**CNMM 160612, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 160612 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 8 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania $a_p$	2 - 8 mm
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	5,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 210 m/min

Łamacz wiórów	VR
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia