

Garant**DNMG 110404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia