

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia