


Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251142 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819925 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

SNMG 120404 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Łamacz wiórów | VS |
| Gatunek | HB7120-1 |
| Zastosowanie główne | M |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Warunki skrawania | ciągły |
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |

| | |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 4,25 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 90 - 290 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120404 |
| liczba wymian/ostrzy | 8 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |