

Garant**CNMG 09T304, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia