

Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7120-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły

Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia